



## Fyrbacks svarvchuck cylindriskt centreringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 125 mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 312000 125    |
| GTIN         | 4019208032030 |
| Artikelklass | 36R           |

### Beskrivning

#### Utförande:

- Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
- Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.
- hög rundgångsnoggrannhet

#### Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Rörflänsar nr 317000 måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Material:

Gjutgods

#### leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314100 – 315300.

Spånskydd se nr 312800.

#### OBS!:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Färgkod förtillbehör: Röhmspiralsvarvchuckor och backar

Öppning E: 32 mm

Höjd utan backar H<sub>1</sub>: 56 mm

Höjd med backar H<sub>2</sub>: 78,5 mm  
styrnings-Ø B: 95 mm  
StyrningsdjupC: 4 mm  
Fyrkantnyckel K: 9 mm

## Teknisk beskrivning

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Höjd utan backar H <sub>1</sub> | 56 mm                              |
| vikt                            | 4,5 kg                             |
| Höjd med backar H <sub>2</sub>  | 78,5 mm                            |
| maximalt varvtal:               | 4000 min <sup>-1</sup>             |
| Utvändig Ø A                    | 125 mm                             |
| Öppning E                       | 32 mm                              |
| Fyrkantnyckel K                 | 9 mm                               |
| StyrningsdjupC                  | 4 mm                               |
| styrnings-Ø B                   | 95 mm                              |
| Norm                            | DIN 702-4                          |
| Material                        | Gjutgods                           |
| Färgkod förtillbehör            | Röhm spiralsvarvchuckar och backar |
| Produktslag                     | Planspiralchuck                    |

## Tillbehör

|  |            |
|--|------------|
| Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 125 mm | 314700 125 |
|--|------------|