



Fyrbacks svarvchuck cylindriskt centreringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 160 mm



Beställningsdata

Ordernummer	312000 160
GTIN	4019208025926
Artikelklass	36R

Beskrivning

Utförande:

- Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
- Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.
- hög rundgångsnoggrannhet

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Rörflänsar nr 317000 måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

Material:

Gjutgods

leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100 – 315300.

Spånskydd se nr 312800.

OBS!:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Färgkod förtillbehör: Röhmspiralsvarvchuckor och backar

Öppning E: 42 mm

Höjd utan backar H₁: 65 mm

Höjd med backar H₂: 91 mm
 styrnings-Ø B: 125 mm
 StyrningsdjupC: 4 mm
 Fyrkantnyckel K: 10 mm

Teknisk beskrivning

Höjd med backar H ₂	91 mm
StyrningsdjupC	4 mm
maximalt varvtal:	3600 min ⁻¹
Öppning E	42 mm
Höjd utan backar H ₁	65 mm
vikt	8,2 kg
Fyrkantnyckel K	10 mm
styrnings-Ø B	125 mm
Utvändig Ø A	160 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Gjutgods
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 160 mm	314030 160
Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 160 mm	314630 160
Borrbackar, sats 4 delar, hårda För chucktyp 160	315100 160
Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 160 mm	314100 160
Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 160 mm	314700 160