



## Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 250/8 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	310700 250/8
GTIN	4019208026084
Artikelklass	36R

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

#### Användningsdata:

**Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.**

För spindelns nos DIN 55027 med **låsbulvar och låsmuttrar.**

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### leveransinnehåll:

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

#### OBS!:

Självcentrerande trebacks svarvchuckar se nr 313110–313140.

SS 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55029.

Färgkod förtillbehör: Röhmspiralsvarvchuckar och backar

Öppning E: 76 mm

Höjd utan backar  $H_1$ : 83 mm

Höjd med backar  $H_2$ : 124 mm

antal låsbultar: 4

Storlek på låsbultar: M16

Fyrkantnyckel K: 12 mm

## Teknisk beskrivning

Fyrkantnyckel K	12 mm
Storlek på låsbultar	M16
Öppning E	76 mm
antal låsbultar	4
maximalt varvtal:	3000 min <sup>-1</sup>
Utvändig $\varnothing A$	250 mm
Höjd utan backar $H_1$	83 mm
Konstorlek	8
Höjd med backar $H_2$	124 mm
vikt	30 kg
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Röhmspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

## Tillbehör

Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314400 250
Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 250	315200 250
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 250 mm	314000 250
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 250 mm	314020 250

Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314420 250
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314620 250
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314600 250
Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 250	315000 250