



Vinkelslip Classic, Typ: 72210500



Beställningsdata

Ordernummer	077151 72210500
GTIN	4014586851242
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **FEIN High-Power-motor** med enorm kraft för höga krav på avverkningseffekt.
- **Självstartspärr** efter strömavbrott.
- **Bakre handtaget vridbart** i 4 positioner.
- **Friktionsfritt, elektriskt bromssystem EBS** stoppar maskinen på mindre än 3 sekunder.
- **FEIN snabbspännsystem QuickIN** för snabbt, enkelt och tillförlitligt skivbyte utan verktyg.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, sidohandtag, fastspänningssats.

tillverkarens beteckning: WSB 20-180

effektförbrukning: 2000 W

maximalt varvtal: 8 500 min⁻¹

maximal skiv- \varnothing : 180 mm

maximalt kapdjup: 48 mm

vikt: 4,8 kg

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	2000 W
anmärkning	QuickIN

tillverkarens beteckning	WSB 20-180
maximalt varvtal:	8 500 min ⁻¹
maximal skiv-Ø	180 mm
maximala vibrationer enligt EN	6 m/s ²
vikt	4,8 kg
maximalt kapdjup	48 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Vinkelslipmaskiner