

**Förpackningstejp Sats i 6 delar, Färg: CLEAR****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 083672 CLEAR |
| GTIN | 4005801188083 |
| Artikelklass | 08M |

Beskrivning**Utförande:**

Universalförpackningstejp som kan användas på alla vanligen förekommande handavrollare, **tyst avrullning**.

tesapack® 4120 är en högvärdig PVC-tejp med stark naturgummihäftmassa.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-------------|
| Tjocklek | 0,05 mm |
| Bredd | 50 mm |
| Längd | 66 m |
| Färg | transparent |
| tillverkarens beteckning | 4120 |
| Häftmassa | naturgummi |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Lager luftfuktighet | 50 - 70 % |
| Draghållfasthet | 4,3 N/mm |
| lagringstemperatur | 15 - 35 °C |
| Liner finns | nej |
| Slag av tejp | Enkelsidig |
| Användning | Förpackning |
| temperaturbeständig upp till | 80 °C |
| Limstyrka på stål | 0,2 N/mm |
| Elasticitet | 75 % |
| Hållarmaterial | PVC-folie |
| anmärkning | tyst avrullning |
| anmärkning | skrivbar |
| anmärkning | handavrivningsbar |
| Antal tejper | 6 |
| Produktslag | Tejp |

Tillbehör

| | |
|--------------------|--------|
| Yrkeshandavrullare | 083676 |
|--------------------|--------|