

MIRKA**Excenterslip DEROS, Typ: 650CV****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 077324 650CV |
| GTIN | 6416868241433 |
| Artikelklass | 07E |

Beskrivning**Utförande:**

Första excenterslipen med **borstfri elmotor utan nätdel.**

- **Låg energiförbrukning. Mycket kompakt, tyst, lätt och kraftfull.**
- **Svaga vibrationer, Bluetooth-gränssnitt.**
- **Externt utsug kan anslutas.**

Användningsdata:

Bearbetning (grov-, mellan- och finslipning) av trä, metall och lack. Mycket lämplig för bearbetning av svåråtkomliga eller profilerade ytor samt för våt- och torrslipning.

OBS!:

Passande slipskiva med 6 hål, artikelnr 567775, 15 hål, artikel nr 567558 och ABRANET artikelnr 567800.

Passande stödtallrik artikel nr 567990 storlek 147.

Passande slang med elkabel för externt utsug nr 077327 strl. 5,5.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| vikt | 1 kg |
| maximala vibrationer enligt EN | 3,4 m/s ² |
| excenterfrekvens | 4000 - 10000 min ⁻¹ |
| excenterrörelse | 5,0 mm |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| tillverkarens beteckning | 650CV |
| stödtallrik Ø | 150 mm |
| effektförbrukning | 350 W |
| datautgång | Bluetooth-gränssnitt |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Serie | DEROS |
| Produktslag | Excenterslip |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 80 | 567800 80 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 60 | 567775 60 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 320 | 567775 320 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 600 | 567775 600 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 240 | 567775 240 |
| SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 240 | 567800 240 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 800 | 567775 800 |
| SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 400 | 567800 400 |
| SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 320 | 567800 320 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 80 | 567775 80 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 180 | 567775 180 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 120 | 567775 120 |
| SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 120 | 567800 120 |

| | |
|--|------------|
| Slippappersrondell ABRANET® Kornstorlek 180 | 567800 180 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 40 | 567775 40 |
| Flerhålad PU-stödtallrik Utvändig Ø 147 mm | 567990 147 |
| Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 400 | 567775 400 |