



## Vinkelslipmaskiner, Typ: AGVM26-230



### Beställningsdata

Ordernummer	077161 AGVM26-230
GTIN	4002395234271
Artikelklass	03M

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Kraftfull 230 mm vinkelslip:

- Dammskyddad PROtector-motor med mjukstart och startströmsbegränsning.
- Återstartspärr.
- Vibrationsdämpat, vridbart handtag.
- Spindellåsning.

**2600 W** motor. Med B-Guard Anti Kickback-säkerhetskoppling, FIXTEC-spännmutter och autobalansering.

#### leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, extrahandtag. Inklusive FIXTEC snabbspännmutter.

### Teknisk beskrivning

maximalt kapdjup	68 mm
Mjukstart	ja
maximala vibrationer enligt EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
vikt	5,8 kg
effektförbrukning	2600 W
maximal skiv-Ø	230 mm
tillverkarens beteckning	AGVM26-230GEXProTector
anmärkning	FIXTEC

anmärkning	autobalansering
anmärkning	Dödmanskontakt
anmärkning	vridbart handtag
Återstartspärr	ja
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	6600 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

---

## Tillbehör

Spännmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Spännmutter M14 Typ NUT	073930 NUT