

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Maskin-gängtapp 6H, Gänga M (xstigning): M10****Beställningsdata**

Ordernummer	082807 M10
GTIN	4250361209833
Artikelklass	04D

Beskrivning**Utförande:**

HSS-maskingängtapp, rakt spår, skärfas över 4 gängor för genomgående hål eller bottenhål med djupborrat gängkärnhål i toleransklass 6H.

Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av **rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion** med snäva toleranser, **hög ytkvalitet** samt **korrosions- och värmebeständighet**. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt **varaktiga** skruvförband av högsta kvalitet för **alla driftbelastningar** (statiska, dynamiska) med **idealisk kraftöverföring**. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

Användningsdata:

För ekonomisk **reparation av skadade** eller **slitna gängor** och som konstruktionselement för **gängförstärkning** vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

OBS!:

TiCN-belagd HSS-E-PM maskin-gängtapp se nr 133550 och nr 138200.

- **Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.**
- **Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.**

Teknisk beskrivning

gängaM	M10
Antal gänginsatser nr 082800	30
Kärnhåls-Ø	10,5 mm
Produktslag	Gängtapp

