



Bandslipmaskin GI, Typ: 790202



Beställningsdata

Ordernummer	077613 790202
GTIN	2050001676764
Artikelklass	03H

Beskrivning

Utförande:

GRIT GI-bandslipprogram för höga krav inom industri: **Robust konstruerade**, med **extremt kraftfulla motorer**.

- **God ekonomi genom bästa möjliga avverkningskapacitet.**
- **Kraftfull motor med 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patenterat bandspännsystem,**
- **Hög arbetssäkerhet: Stopp, slippalt och ögonskydd kan ställas in individuellt.**

Basmodulen för industriell bandslipning.

- **Bekväm hantering, låg vibrationsnivå.**
- **Med konstant varvtal för hög bearbetningseffekt.**
- **Möjlighet finns till anslutning till centrala utsugsanläggningar**

Användningsdata:

Tillsammans **med maskinfötterna** nr 077614 som **bandslipmaskin**, med **påbyggnadsmodulerna för radie-, längs-, plan- och centerlesslipning samt gradning.**
leveransinnehåll:

Inklusive CEE-kontakt (16 A), 1 slipband.

OBS!:

Slipband se nr 558310 ff och nr 558453-56.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal 2:a växeln	3000 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	GI 75 2H

maximalt varvtal 1:a växeln	1500 min ⁻¹
bandbredd	75 mm
vikt	65 kg
bandlängd	2000 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Bandslipar

Tillbehör

Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 120	558310 120
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 60	558453 60
Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 60	558310 60
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 60	558454 60
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 80	558453 80
Maskinfötter Typ 99001004	077614 99001004
Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 80	558310 80
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 120	558453 120
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 120	558454 120
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 36	558456 36
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 80	558454 80
Maskinfötter Typ 99001003	077614 99001003
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 36	558453 36
Slipband zirkoniumoxid (ZA)ZK713X Kornstorlek 40	558310 40
Slipband zirkoniumoxid (ZA)GRIT R Kornstorlek 36	558454 36