

**Spännhuvud slät, SK 42, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 32,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329910 32,5
GTIN	2050001073617
Artikelklass	33H

**Beskrivning****Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Slätt utförande för finbearbetning.

**Användningsdata:**

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

**OBS!:**

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara blanks **vid förfrågan!**

**Teknisk beskrivning**

spänn-Ø	32,5 mm
back	slät
hårdhet	60 HR
spännvidd	3 - 7,5 mm
Profil	rund

längd L	42 mm
Utförande	förkortad styrstam
fäste	SK 42
Produktslag	Spännhuvud