



Bänkslipmaskin DS med utsug, 400 V, Typ: DS12/250A



Beställningsdata

Ordernummer	077514 DS12/250A
GTIN	2050001674128
Artikelklass	03S

Beskrivning

Utförande:

Dubbelslipmaskin med utsug inbyggt i stativet.

Slipdammet filtreras effektivt bort med först ett vattenfilter och därefter ett för- och ett huvudfilter av syntetmaterial. **Levereras utan slipskivor.**

OBS!:

Passande slipskivor finns från nr 596100.

effektförbrukning: 730 W

maximalt varvtal: 1450 min⁻¹

slipskivans Ø D: 250 mm

slipskivans tjocklek T: 32 mm

slipskivans hål-Ø H: 51 mm

utsugsvoly: 6 m³/min

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	730 W
utsugsvoly	6 m ³ /min

vikt	115 kg
maximalt varvtal:	1450 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	DS12/250A
slipskivans tjocklek T	32 mm
slipskivans hål-Ø H	51 mm
slipskivans Ø D	250 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Dubbelslipmaskin

Tillbehör

Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596510 NK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596400 EK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596510 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596510 EK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596400 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK80	596510 EK80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK36	596510 NK36
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596400 NK60