



Vinkelslipmaskiner, Typ: AGV24-230



Beställningsdata

Ordernummer	077161 AGV24-230
GTIN	4002395234226
Artikelklass	03M

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull 230 mm vinkelslip:

- Dammskyddad PROtector-motor med mjukstart och startströmsbegränsning.
- Återstartspärr.
- Vibrationsdämpat, vridbart handtag.
- Spindellåsning.

Husen reducerar vibrationer med upp till 70 %.

leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, extrahandtag.

Teknisk beskrivning

maximal skiv-Ø	230 mm
Återstartspärr	ja
maximalt kapdjup	68 mm
tillverkarens beteckning	AGV24-230GEProTector
maximala vibrationer enligt EN	2,7 m/s ²
vikt	5,5 kg
anmärkning	autobalansering
effektförbrukning	2400 W

Mjukstart	ja
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	6600 min ⁻¹
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

Spännmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Spännmutter M14 Typ NUT	073930 NUT