



Vinkelslip Classic, Typ: 72210800



Beställningsdata

Ordernummer	077151 72210800
GTIN	4014586851273
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **FEIN High-Power-motor med enorm kraft för höga krav på avverkningseffekt.**
- **Självstartspärr efter strömavbrott.**
- **Bakre handtaget vridbart i 4 positioner.**
- **Vinkelslipmaskin med M14-gänga (t.ex. för roterande stålborstar).**
- **Utan QuickIN och utan EBS-bromssystem.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, sidohandtag, fastspänningssats.

tillverkarens beteckning: WSG 20-230

effektförbrukning: 2000 W

maximalt varvtal: 6 600 min⁻¹

maximal skiv- \varnothing : 230 mm

maximalt kapdjup: 66 mm

vikt: 4,5 kg

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	WSG 20-230
maximala vibrationer enligt EN	6 m/s ²

maximal skiv-Ø	230 mm
maximalt kapdjup	66 mm
vikt	4,5 kg
effektförbrukning	2000 W
maximalt varvtal:	6 600 min ⁻¹
anmärkning	M14
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Vinkelslipmaskiner