



## Pinnskruv och låsmutter DIN 55027, för kona: 4



### Beställningsdata

Ordernummer	313050 4
GTIN	4019208033921
Artikelklass	33R

### Beskrivning

**Norm:**

DIN 55027; ISO 702-3.

**Passar till:**

Alla svarvchuckar och spindelnosar med kort koniskt fäste enligt DIN 702-3.

### Teknisk beskrivning

längd L	39 mm
Gänga	M10
Ø	4 mm
erforderligt antal	3
Produktslag	Stagbult