

**Garant****Whistle Notch-hållare, HSK-A 100, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304970 18
GTIN	4045197504968
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Med anslagsskruv.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

**Kännetecken:**

Verktyget kläms fast på sidan med spännskruven och stöttas bakifrån med skruven för längdjustering Därigenom uppnås glappfri och vibrationssnål gång.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft och lutande spännyta (2°) enligt DIN 1835 E och DIN 6535 HE.

Verktyget kan justeras axiellt. Särskilt lämplig för fastspänning av borrar i solid hårdmetall.

Längdförlusten på grund av omslipning av borrarändarna kan korrigeras med hjälp av skruven för längdjustering i verktygsfästet

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**Teknisk beskrivning**

Reservspännskruv nr 309900	16
utkragningslängd A-mått	100 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	18 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
fäste	HSK-A 100

Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69882-5
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 12000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm	309900 16
---	-----------