



Pinnskruv och låsmutter DIN 55027, för kona: 5



Beställningsdata

Ordernummer	313050 5
GTIN	4019208033938
Artikelklass	33R

Beskrivning

Norm:

DIN 55027; ISO 702-3.

Passar till:

Alla svarvchuckar och spindelnosar med kort koniskt fäste enligt DIN 702-3.

Teknisk beskrivning

Gänga	M10
Ø	5 mm
längd L	43 mm
erforderligt antal	4
Produktslag	Stagbult