



Pinnskruv och låsmutter DIN 55027, för kona: 6



Beställningsdata

Ordernummer	313050 6
GTIN	4019208033945
Artikelklass	33R

Beskrivning

Norm:

DIN 55027; ISO 702-3.

Passar till:

Alla svarvchuckar och spindelnosar med kort koniskt fäste enligt DIN 702-3.

Teknisk beskrivning

erforderligt antal	4
Gänga	M12
längd L	50 mm
Ø	6 mm
Produktslag	Stagbult