

Garant**Whistle Notch-hållare, HSK-A 100, Spännhylsa D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304970 25
GTIN	4045197504982
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med anslagsskruv.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Kännetecken:

Verktøget klåms fast på sidan med spånnskruven och stöttas bakifrån med skruven för längdjustering Därigenom uppnås glappfri och vibrationssnål gång.

Användningsdata:

För fastspåning av verktyg med cylinderskaft och lutande spånnyta (2°) enligt DIN 1835 E och DIN 6535 HE.

Verktøget kan justeras axiellt. Sårskilt lämplig för fastspåning av borrh i solid hårdmetall.

Långdförlusten på grund av omslipning av borrhändarna kan korrigeras med hjälp av skruven för längdjustering i verktygsfåstet

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Teknisk beskrivning

Reservspånnskruv nr 309900	25
utkragningslångd A-mått	120 mm
Spånnhylsa D ₁	25 mm
Utvändig-Ø D	65 mm
fåste	HSK-A 100

Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69882-5
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 12000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

HSK-kylmedierör för HSK 25	309880 25
Hylsnyckel för HSK-kylmedierör för HSK 25	309890 25
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 25 mm	309900 25