

**Kraftspännchuck, HSK-A 100, Ø D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	305528 20
GTIN	4045197550880
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

- Liten friktion tack vare nållager.
- Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
- Damm- och vattentät.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Den mycket höga spännkraften ökar användningstiden och förbättrar ytan.
- Spännkraft upp till 500 Nm.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

**leveransinnehåll:**

Inklusive hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

Kylmedelsrör nr 309880, spännhylsor nr 309566 – 309570 resp. nr 309575 – 309576.

Åtdragningsnyckel nr 309747 för nr 305539.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
passande haknyckel nr 628400	52 / 55
Utvändig diameter för spännhylsa D	52 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
Spännkraft upp till	500 Nm

fäste	HSK-A 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kraftspännchuck

---

## Tillbehör

Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309566 10
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 6 mm	309566 6
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 12 mm	309566 12
Haknycklarmed hake för mutterytter-Ø 52/55 mm	628400 52/55
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 8 mm	309566 8
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309566 16