

**Pinnskruv och låsmutter DIN 55027, för kona: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	313050 8
GTIN	4019208033952
Artikelklass	33R

Beskrivning**Norm:**

DIN 55027; ISO 702-3.

Passar till:

Alla svarvchuckar och spindelnosar med kort koniskt fäste enligt DIN 702-3.

Teknisk beskrivning

längd L	60 mm
Gänga	M16
Ø	8 mm
erforderligt antal	4
Produktslag	Stagbult