



Rörbandslipmaskin, Typ: 72211351



Beställningsdata

Ordernummer	077715 72211351
GTIN	4014586853826
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Rörbandslip med hög skärhastighet och **extremt hög avverkningskapacitet**. Idealisk för **bearbetning av rör och rörböjar** – rengöring, borttagning av anlöpningsfärg, slipning av svetsfogar fram till poleringsförberedelser och polering till spegelglans. Varvtalsområde för slip-, slipduk- och polerband. **förbättrad bandstyrning**. För rostfria rör med diameter 8–80 mm.

leveransinnehåll:

Slipband 2×10 st 20×815 mm P120/P180, 2×10 st 40×815 mm P120/P180, 5 st dukband 20×820 mm mycket fina, verktygsväska av plast.

OBS!:

Slipvävband finns från nr 558011.

förpackning: Transportväska

tillverkarens beteckning: RS 17-70 E

effektförbrukning: 1200 W

bandbredd: 20 / 40 mm

bandlängd: 815 mm

bearbetbar rör-Ø: 8 - 80 mm

vikt: 4,2 kg

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	RS 17-70 E
effektförbrukning	1200 W

Typ	72211351
bandbredd	20 / 40 mm
bearbetbar rör-Ø	8 - 80 mm
maximala vibrationer enligt EN	4 m/s ²
bandlängd	815 mm
vikt	4,2 kg
maximal bandhastighet	22 mm/s
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Rörbandslipmaskin

Tillbehör

Slipband normalkorund (A) KK711T Kornstorlek 120	558010 120
Slipband normalkorund (A) KK711T Kornstorlek 180	558010 180
Slipband normalkorund (A) KK711T Kornstorlek 40	558010 40
Slipband normalkorund (A) KK711T Kornstorlek 60	558010 60
Slipband normalkorund (A) KK711T Kornstorlek 80	558010 80
Slipband normalkorund (A) KK711T Kornstorlek 120	558011 120
Slipband normalkorund (A) KK711T Kornstorlek 180	558011 180
Slipband normalkorund (A) KK711T Kornstorlek 40	558011 40
Slipband normalkorund (A) KK711T Kornstorlek 60	558011 60
Slipband normalkorund (A) KK711T Kornstorlek 80	558011 80
Slipband normalkorund (A) KK711T Kornstorlek 120	558012 120
Slipband normalkorund (A) KK711T Kornstorlek 180	558012 180
Slipband normalkorund (A) KK711T Kornstorlek 40	558012 40
Slipband normalkorund (A) KK711T Kornstorlek 60	558012 60
Slipband normalkorund (A) KK711T Kornstorlek 80	558012 80