

ER-hylschucksats, HSK-A 63, för ER-spännhylsstorlek: 32



Beställningsdata

Ordernummer	305450 32
GTIN	4045197307934
Artikelklass	37D

Beskrivning

Fördel:

Ökad livslängd tack vare systemkast $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimal processäkerhet tack vare hög spännkraft.**
- **Bättre ytjämnhet (kvalitet, snävare tillverkningstoleranser).**
- **Lägre produktionskostnader.**

leveransinnehåll:

ER-chuck (**med mutter**) nr 305390, ER-chucknyckel nr 613300 strl 25 resp. 309680 strl 32, ER-spännhylsor nr 308901/8981, inklusive plastväska. **ER 32** (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 och 20 mm.

Teknisk beskrivning

För ER-spännhylsor	32
fäste	HSK-A 63
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 32	309680 32
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	309000 18
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	309000 13
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309000 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	309000 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	309000 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	309000 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309000 15
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309432 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	309000 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	309000 5
ER-spänntångsats 18 delar 3-20 mm	309280
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	309000 12
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309432 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 11 mm	309432 11

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	309000 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309000 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309432 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 7 mm	309432 7
ER-hylschuckar för ER-spännhylsstorlek 32	305390 32