

HOLEX**Kraftspännchuck, HSK-A 63, Ø D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	305525 20
GTIN	4045197547002
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- Liten friktion tack vare nållager.
- Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
- Damm- och vattentät.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Den mycket höga spännkraften ökar användningstiden och förbättrar ytan.
- Spännkraft upp till 500 Nm.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, spännhylsor nr 309566 – 309570 resp. nr 309575 – 309576.

Åtdragningsnyckel nr 309747 för nr 305539.

Teknisk beskrivning

passande haknyckel nr 628400	52 / 55
Utvändig diameter för spännhylsa D	52 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
Spännkraft upp till	500 Nm

fäste	HSK-A 63
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kraftspännchuck

Tillbehör

Haknycklarmed hake för mutterytter-Ø 52/55 mm	628400 52/55
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309566 16
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309566 10
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 6 mm	309566 6
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 8 mm	309566 8
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 12 mm	309566 12