

**HELICOIL® Plus**  
made by BOLLHOFF**Gänginsatser, sats med 10 resp. 20 delar, 1,5×D, Gängtyp / -storlek: M6****Beställningsdata**

Ordernummer	082812 M6
GTIN	4250361203107
Artikelklass	04D

**Beskrivning****Utförande:**

Metrisk gänginsatser av rostfritt, fjäderartat formad rostfri ståltråd. Gänga för gänga fritt genomgående; medbringartappen frånskiljs efter monteringen vid brottanvisningen. Optimerad utformning med innovativt införingsområde som gör det möjligt att sätta an och skruva in insatsen som en skruv.

Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av **rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion** med snäva toleranser, **hög ytkvalitet** samt **korrosions- och värmebeständighet**. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt **varaktiga** skruvförband av högsta kvalitet för **alla driftbelastningar** (statiska, dynamiska) med **idealisk kraftöverföring**. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

**Användningsdata:**

För ekonomisk **reparation av skadade** eller **slitna gängor** och som konstruktionselement för **gängförstärkning** vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

**leveransinnehåll:**

20 delar.

**OBS!:**

Självlåsande användning och andra dimensioner kan erhållas på begäran.  
TiCN-belagd HSS-E-PM maskin-gängtapp se nr 133550 och nr 138200.

**Teknisk beskrivning**

Satsinnehåll	20
Gängtyp	M6
Produktnamnsattribut	1,5×D
Gängdjup max.	1,5×D
Produktslag	Gänginsats

## Tillbehör

Monteringsspindel Gängtyp / -storlek M6	082808 M6
---	-----------