



## Vinkelslipmaskin Deadman, Typ: AGVM26-230



### Beställningsdata

Ordernummer	077162 AGVM26-230
GTIN	4002395234394
Artikelklass	03M

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Kraftfull 230 mm vinkelslip:

- Dammskyddad PROtector-motor med mjukstart och startströmsbegränsning.
- Återstartspärr.
- Vibrationsdämpat, vridbart extrahandtag.
- Spindellåsning.

Utförande med dödmandsgrepp, som kopplar från direkt när den släpps upp. **2600 W** motor. Med B-Guard **säkerhetskoppling med kastskydd** och **FIXTEC** spännmutter.

#### leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, extrahandtag. Inklusivt FIXTEC snabbspännmutter.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	AGVM26-230GEXProTector
maximal skiv-Ø	230 mm
maximalt kapdjup	68 mm
maximala vibrationer enligt EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
effektförbrukning	2600 W
Mjukstart	ja
Återstartspärr	ja
Dödmandskoppling	ja

vikt	5,8 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	6600 min <sup>-1</sup>
anmärkning	autobalansering
anmärkning	FIXTEC
anmärkning	Dödmanskontakt
anmärkning	vridbart handtag
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

---

## Tillbehör

Spännmutter M14 Typ NUT	073930 NUT
Spännmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC