

**ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 25, nom. spänn-Ø d: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309411 9
GTIN	4045197666123
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.  
Med tätning för invändig kylning (upp till 70 bar!).

**Passar till:**

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

**OBS!:**

**HOLEX® ER-spännhylsor är inte kompatibla med Centro-P och HiRunER-hylschuckar.**

**Teknisk beskrivning**

nom. spänn-Ø d	9 mm
fäste	ER 25
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	4282 E
Utvändig-Ø D	25,7 mm
totallängd L	34 mm

Produktlag

Spännhylsa