

**HAINBUCH****Spännhuvud slät, SK 52, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 31,5mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	329920 31,5
GTIN	2050001074324
Artikelklass	33H

## Beskrivning

### Utförande:

Slätt utförande för finbearbetning.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

### OBS!:

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

## Teknisk beskrivning

spänn-Ø	31,5 mm
Profil	rund
back	slät
hårdhet	60 HR
spännvidd	3 - 7,5 mm

längd L	46 mm
Utförande	förkortad styrcam
fäste	SK 52
Produktslag	Spännhuvud