



Självcentrerande chuck med odelade vändbara backar, DIN 702-3, Typ: 315/8



Beställningsdata

Ordernummer	313130 315/8
GTIN	4019208227863
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

- Mycket hög rundgångs- och repeter Noggrannhet.
- med backsäkring, centrerad fastspänning
- Stor genomgång.
- Dubbelt så stor noggrannhet som enligt föreskrift i DIN 6386.
- Stor spännkraft med litet kraftbehov.
- Högre varvtal tack vare säkerhetspärröpare.
- Backarna kan snabbt och enkelt vändas eller bytas.
- Ytterkontur med stänkvattenkant.
- Smörjnippel för smörjning av alla glidytor.

Fördel:

Överallt där extremt höga spännkrafter, hög rundgångsnoggrannhet och tillförlitlig, permanent repetitionsnoggrannhet krävs.

Användningsdata:

För spindelnosar DIN 702-3. Med pinnskruv och flänsmutter. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosan utan mellanadapterplatta.

Material:

Helt av stål, helt ythärdade.

leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats med backar, 1 chucknyckel och 1 sats med fästsruvar.

OBS!:

Hål E kan borrar upp: Dim. 160 till 45 mm, dim. 200 till 55 mm, dim. 250 till 75 mm, dim. 315 till 102 mm (mot pristillägg).

Färgkod förtillbehör: Röhm självcentrerande chuck och backar

Utvändig spännvidd med hårda överbackar: 12 - 323 mm

Invändig spännvidd med hårda överbackar: 102 - 319 mm

Sättslag per backS: 10,2 mm

Utvändig Ø A: 322 mm

Öppning E: 87 mm

Styrningskonens diameter B: 139,719 mm

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	3300 min ⁻¹
Öppning E	87 mm
antal låsbultar	4
Storlek på låsbultar	M16
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	12 - 323 mm
Styrningskonens diameter B	139,719 mm
Typ	315
vikt	60 kg
Invändig spännvidd med hårda överbackar	102 - 319 mm
Utvändig Ø A	322 mm
Sättslag per backS	10,2 mm
Hållare kort kona	8
Nyckel invändig fyrkant K	17 mm
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

Tillbehör

Grundbackar, sats, 3 delar, sned tandning För chucktyp 315	313205 315
Grundbackar, sats, 3 delar, rak tandning För chucktyp 315	313207 315
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 315	313210 315
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 315	313250 315
Grundbackar, sats, 3 delar, sned tandning För chucktyp 315	313200 315