



## Precisions-ER-hylschuckar CENTRO P, HSK-A 63 A = 160, Typ CP för ER: 32



### Beställningsdata

Ordernummer	305930 32
GTIN	2050001703514
Artikelklass	33F

### Beskrivning

#### Utförande:

**Alternativ vid CENTRO P– utan tätning**, med ER-spännmutter Centro P nr 309655 **eller tätat system** med ER-spännmutter för tätningsbrickor HP nr 309665 tillsammans med tätningsbrickor HP nr 309666–309668 (för IKZ resp. som smutsfång).

- **Ut- och invändig kon slipade med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Rundgångs- och repeter Noggrannhet 3 µm vid 3 x D, högst 50 mm, när en precisionsspänntång HP används.**
- **HDC = Heavy Duty Chuck, ett fäste utformat speciellt för grov spån avskiljning. Den förstärkta chuckkroppen ger en bättre stabilitet och hög radiell styvhet. Kullagrad spännmutter med trapetsformig fingänga för optimala åtdragningsmoment och spännkrafter, reducerade vibrationer.**
- **Mycket stora fasthållningskrafter genom fullständig anliggning hos spänntångerna i chucken och belagd spännmutter.**
- **Vibrationsdämpning via elementet spänntång och chuckens massa.**

#### Fördel:

Den patenterade optimala passformen hos spännhylsan, dubbelstyringar, trapetsgänga och gldibelagd spännhylsa smälter vid fastspänningen till en stabil enhet och säkrar därmed högsta styvhet och precision.

#### Användningsdata:

För mycket exakt fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

#### leveransinnehåll:

Exkl. spännmutter.

#### Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, precisions-ER-spännhylsor för HP nr 309368 – 309381 och för gängtappar nr 309402 – 309419 (inte Horex), ER-spännmutter CP nr 309655;

309665, ER spännmutter HDC nr 309657, tätningsbrickor HP nr 309666 – 309668. rullnyckel CP nr 309754; 309756 rullnyckel HDC nr 309745 / 309756.

**OBS!:**

- **Spänner bara nominella diametrar upp till en skaftdiameter med tolerans h10.**
- **Används i kombination med Fahrion-spänntänger.**

Bearbetningsstrategi: HSC

Form: A

Rundgångsnoggrannhet ER-spänntång med HDC-spänntångchuck:  $\leq 6 \mu\text{m}$

Rundgångsnoggrannhet HP-spänntång med HDC-spänntångchuck:  $\leq 3 \mu\text{m}$

spännvidd: 2 - 20 mm

utkragningslängd A-mått: 160 mm

Utvändig-Ø D: 50 mm

## Teknisk beskrivning

Typ CP för ER	32
utkragningslängd A-mått	160 mm
spännvidd	2 - 20 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
Form	A
Serie	Centro P
Rundgångsnoggrannhet ER-spänntång med HDC-spänntångchuck	$\leq 6 \mu\text{m}$
Rundgångsnoggrannhet HP-spänntång med HDC-spänntångchuck	$\leq 3 \mu\text{m}$
Spännhylsa $D_1$	2-20 mm
fäste	HSK-A 63 A = 160
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 $\text{min}^{-1}$
Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck	$\leq 6 \mu\text{m}$
Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck	$\leq 3 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HSC

Produktslag	Spänntångchuck
-------------	----------------

## Tillbehör

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309418 8
---	----------

ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309378 14
---	-----------

ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309378 10
---	-----------

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 20 mm	309376 20
--------------------------------------	-----------

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309377 11
--	-----------

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	309418 9
---	----------

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309376 2
-------------------------------------	----------

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309418 4,5
---	------------

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309377 9
---	----------

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309414 14
---	-----------

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 17 mm	309376 17
--------------------------------------	-----------

ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309378 8
--	----------

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309377 18
--	-----------

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309377 8
---	----------

ER-spänntångsats HP med tätning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
--	--------

ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	309378 16
---	-----------

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309414 11
---	-----------

	309418 11
--	-----------

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309377 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309414 16
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	309377 15
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309376 4
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 16 mm	309376 16
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309376 8
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	309377 13
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309418 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309418 14
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309377 5
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 19 mm	309377 19
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309414 20
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 20 mm	309378 20
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309414 18
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309376 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	309418 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309414 7
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309376 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309414 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 18 mm	309418 18
	309414 6

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm 309377 14

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm 309377 12

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 11 mm 309376 11

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 14 mm 309376 14

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm 309376 10

ER-spänntångsats HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E 309396

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm 309377 20

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm 309414 12

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 18 mm 309376 18

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm 309377 6

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm 309418 6

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 15 mm 309376 15

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm 309418 10

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 9 mm 309376 9

Tätningbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 2 mm 309668 2

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 20 mm 309418 20

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm 309414 8

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm 309414 4,5

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm 309377 7

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm 309414 10

CP-rullnyckel för momentnyckel Typ 32 309756 32

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 17 mm 309377 17

ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spann-Ø d 18 mm	309378 18
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spann-Ø d 12 mm	309378 12
ER-spänntång HP nom. spann-Ø d 12 mm	309376 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spann-Ø d 7 mm	309418 7
ER-spänntång HP med tätning nom. spann-Ø d 10 mm	309377 10
ER-spänntång HP med tätning nom. spann-Ø d 3 mm	309377 3
CP-rullnyckel Typ 32	309754 32
ER-spänntång HP med tätning nom. spann-Ø d 4 mm	309377 4
ER-spänntång HP nom. spann-Ø d 3 mm	309376 3
ER-spänntång HP nom. spann-Ø d 13 mm	309376 13
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spann-Ø d 4 mm	309378 4
ER-spänntång HP nom. spann-Ø d 5 mm	309376 5
ER-spänntång HP nom. spann-Ø d 19 mm	309376 19
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spann-Ø d 6 mm	309378 6