



Mjuka överbackar, sats 3 delar, För chucktyp: 400



Beställningsdata

Ordernummer	313310 400
GTIN	4019208193366
Artikelklass	32R

Beskrivning

Utförande:

Fräst anliggningsyta, **ej brunerad**.

Utan steg, för svarvning av individuell spänn-Ø. **Finfräst** anliggningsyta, **ej brunerad**.

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna**. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

För fastskruvning på härdade grundbackar. För fastspänning av ojämnt formade eller redan bearbetade arbetsstycken som inte får skadas. Backarna bearbetas enligt arbetsstyckets form.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till :

Schunk självcentrerande chuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhms självcentrerande chuck Duro nr 313120; 313130; 313140 och andra självcentrerande svarvchucksystem.

OBS!:

· **Storlek 400 passar också till chuckstorlek 500.**

Överbackar av aluminium **på förfrågan**.

passar färgkod: Röhms självcentrerande chuck och backar

längd L: 180 mm

höjd H: 73 mm

spårbredd D: 18 mm

Hålavstånd b: 60 mm

tapplängd A: 30 mm

Teknisk beskrivning

Hålavstånd b	60 mm
längd L	180 mm
För chucktyp	400 mm
höjd H	73 mm
tapplängd A	30 mm
spårbredd D	18 mm
passar färgkod	Schunk självcentrerande chuck och backar
passar färgkod	Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuckbackar