



Självcentrerande chuck med grundbackar och hårda överbackar, DIN 702-3, Typ: 160/5



Beställningsdata

Ordernummer	313140 160/5
GTIN	4019208227870
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

- Mycket hög rundgångs- och repeteringnaggrannhet.
- med backsäkring, centrerad fastspänning
- Stor genomgång.
- Dubbelt så stor noggrannhet som enligt föreskrift i DIN 6386.
- Stor spännkraft med litet kraftbehov.
- Högre varvtal tack vare säkerhetsspärrlöpare.
- Backarna kan snabbt och enkelt vändas eller bytas.
- Ytterkontur med stänkvattenkant.
- Smörjnippel för smörjning av alla glidytor.

Fördel:

Överallt där extremt höga spännkrafter, hög rundgångsnoggrannhet och tillförlitlig, permanent repetitionsnoggrannhet krävs.

Användningsdata:

För spindelnsor DIN 702-3. Med pinnskruv och flänsmutter. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnsen utan mellanfläns.

Material:

Helt av stål, helt ythärdade.

leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats med backar, 1 chucknyckel och 1 sats med fästskruvar.

OBS!:

Hål E kan borras upp: Dim. 160 till 45 mm, dim. 200 till 55 mm, dim. 250 till 75 mm, dim. 315 till 102 mm (mot pristillägg).

Teknisk beskrivning

Sättslag per backS	6,2 mm
Öppning E	42 mm
Styrningskonens diameter B	82,563 mm
Utvändig Ø A	164 mm
Storlek på låsbultar	M10
maximalt varvtal:	5400 min ⁻¹
vikt	8,7 kg
antal låsbultar	4
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	5 - 161 mm
Typ	160
Invändig spännvidd med hårda överbackar	67 - 174 mm
Hållare kort kona	5
Nyckel invändig fyrkant K	10 mm
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

Tillbehör

Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 160	313250 160
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 160	313210 160
Grundbackar, sats, 3 delar,rak tandning För chucktyp 160	313207 160

Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 160	313205 160
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 160	313200 160