


**FAHRION®**  
PRÄZISION**Precisions-ER-hylschuckar CENTRO P, HSK-A 63 A = 200, Typ CP för ER: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	305940 16
GTIN	2050001703521
Artikelklass	33F

**Beskrivning****Utförande:**

- Slipad ytter- och innerkon med Balluffchip-hål.
- Kast och repeternoggrannhet 3 µm vid 3 × D, max. 50 mm.
- Mycket höga spännkrafter tack vare komplett passform hos spänntänger i chucken och belagd spännmutter.
- Vibrationsdämpning via elementet spänntång och chuckens massa.
- Alternativ utan tätning med ER-hylsmutter CP nr 309655 eller med tätat system med ER-spännhylsa CP för tätningsbrickor nr 309665 tillsammans med HP-tätningsbrickor nr 309666–309668 (för IK resp. som smutsfälla!).

**Fördel:**

Den patenterade optimala passformen hos spännhylsan, dubbelstyringar, trapetsgänga och gldibelagd spännhylsa smälter vid fastspänningen till en stabil enhet och säkrar därmed högsta styvhet och precision.

**Användningsdata:**

För mycket exakt fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

**leveransinnehåll:**

**Utan hylsmutter** och tätningsbrickor.

**Specialtillbehör:**

Precisions-ER-spänntänger för HP nr 309368–309381 och gängborr nr 309402–309419 (inte Horex). ER-hylsmuttrar CP 309655; 309665. Tätningskivor HP nr 309666–309668. Rullnyckel CP nr 309754; 309756.

**OBS!:**

- **Chuck CP endast för nominell Ø till axel-Ø tolerans h10.**
- **Används i kombination med Fahrion-spänntänger.**

Bearbetningsstrategi: HSC

Form: A  
 spännvidd: 1 - 10 mm  
 Utvändig-Ø D: 30 mm

## Teknisk beskrivning

Typ CP för ER	16
spännvidd	1 - 10 mm
Utvändig-Ø D	30 mm
Form	A
Serie	Centro P
fäste	HSK-A 63 A = 200
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck	≤ 6 µm
Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309402 7
	309404 7

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm

309402 6

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm

309370 10

ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm

309372 6

ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm

309372 8

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm

309404 4,5

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm

309370 7

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm

309370 2

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm

309371 3

ER-spänntångsats HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E

309390

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm

309370 4

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm

309402 9

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 1 mm

309370 1

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 9 mm

309370 9

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm

309371 4

ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm

309372 4

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm

309370 6

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm

309371 8

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm

309402 2,8

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm

309371 9

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm

309402 4

CP-rullnyckel Typ 16

309754 16

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm

309402 8

ER-spänntångsats HP med tätning (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309370 5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309370 8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
CP-tättningsbricka Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 2 mm	309666 2
CP-tättningsbricka Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 1 mm	309666 1
CP-rullnyckel för momentnyckel Typ 16	309756 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309404 6
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309371 10