



## Vinkelslipmaskin Deadman, Typ: 72210529



### Beställningsdata

Ordernummer	077152 72210529
GTIN	4014586851792
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

- **FEIN High-Power-motor med enorm kraft för höga krav på avverkningseffekt.**
- **Självstartspärr efter strömavbrott.**
- **Bakre handtaget vridbart i 4 positioner.**

**Dödman**-utförande, dvs. två händer måste användas. Utan strömbrytarspärr.

- **Friktionsfritt, elektriskt bromssystem EBS stoppar maskinen på mindre än 3 sekunder.**
- **FEIN snabbspännsystem QuickIN för snabbt, enkelt och tillförlitligt skivbyte utan verktyg.**

#### Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing < 12$  mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

#### leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, sidohandtag, fastspänningssats.

tillverkarens beteckning: WSB20-180

effektförbrukning: 2000 W

maximalt varvtal: 8 500 min<sup>-1</sup>

maximal skiv- $\varnothing$ : 180 mm

maximalt kapdjup: 48 mm

vikt: 4,8 kg

### Teknisk beskrivning

maximal skiv- $\varnothing$	180 mm
-----------------------------	--------

tillverkarens beteckning	WSB20-180
maximalt varvtal:	8 500 min <sup>-1</sup>
anmärkning	QuickIN
maximalt kapdjup	48 mm
effektförbrukning	2000 W
maximala vibrationer enligt EN	6 m/s <sup>2</sup>
vikt	4,8 kg
Dödmanskoppling	ja
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Vinkelslipmaskiner