



Mjuka överbackar, sats 3 delar, För chucktyp: 250



Beställningsdata

Ordernummer	313300 250
GTIN	4019208023700
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

Slipad anliggningsyta, **brunerad**.

Utan steg, för svarvning av individuell spänn-Ø. **Finfräst** anliggningsyta, **ej brunerad**.

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna**. Backenheter består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

För fastskruvning på härdade grundbackar. För fastspänning av ojämnt formade eller redan bearbetade arbetsstycken som inte får skadas. Backarna bearbetas enligt arbetsstyckets form.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhms kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

OBS!:

Överbackar av aluminium **på förfrågan**.

Teknisk beskrivning

spårbredd D	12 mm
Hålavstånd b	40 mm

tapplängd A	20 mm
För chucktyp	250 mm
höjd H	50 mm
längd L	125 mm
bredd B	30 mm
passar färgkod	Schunk självcentrerande chuck och backar
passar färgkod	Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuckbackar