



Självcentrerande chuck med grundbackar och hårda överbackar, DIN 702-3, Typ: 200/6



Beställningsdata

Ordernummer	313140 200/6
GTIN	4019208227894
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

- Mycket hög rundgångs- och repeteringnaggrannhet.
- med backsäkring, centrerad fastspänning
- Stor genomgång.
- Dubbelt så stor noggrannhet som enligt föreskrift i DIN 6386.
- Stor spännkraft med litet kraftbehov.
- Högre varvtal tack vare säkerhetsspärrlöpare.
- Backarna kan snabbt och enkelt vändas eller bytas.
- Ytterkontur med stänkvattenkant.
- Smörjnippel för smörjning av alla glidytor.

Fördel:

Överallt där extremt höga spännkrafter, hög rundgångsnoggrannhet och tillförlitlig, permanent repetitionsnoggrannhet krävs.

Användningsdata:

För spindelnsor DIN 702-3. Med pinnskruv och flänsmutter. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnsen utan mellanfläns.

Material:

Helt av stål, helt ythärdade.

leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats med backar, 1 chucknyckel och 1 sats med fästskruvar.

OBS!:

Hål E kan borras upp: Dim. 160 till 45 mm, dim. 200 till 55 mm, dim. 250 till 75 mm, dim. 315 till 102 mm (mot pristillägg).

Teknisk beskrivning

Hållare kort kona	6
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	7 - 207 mm
Typ	200
maximalt varvtal:	4600 min ⁻¹
Invändig spännvidd med hårda överbackar	71 - 214 mm
Styrningskonens diameter B	106,375 mm
Sättslag per backS	6,8 mm
antal låsbultar	4
Utvändig Ø A	206 mm
Storlek på låsbultar	M12
vikt	16,5 kg
Öppning E	52 mm
Nyckel invändig fyrkant K	12 mm
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

Tillbehör

Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 200	313250 200
Grundbackar, sats, 3 delar,rak tandning För chucktyp 200	313207 200
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 200	313205 200

Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 200	313200 200
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 200	313210 200