

Garant**Kombifräsdorn, HSK-A 63 A = 100, Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306130 32
GTIN	4045197289919
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Med RFID / Balluff-Chip-hål. Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med längs- eller krysspår.

leveransinnehåll:

Inklusive passkil, medbringarring och fräslåsskruv nr 309860.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	100 mm
Lös medbringarring nr 309870	32
Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	24 mm
Frässpindellängd L ₄	38 mm
Dorndiameter d ₁	32 mm
passande specialnyckel nr 309840	32
Utvändig-Ø D	58 mm

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32
Spännhylsa D ₁	32 mm
fäste	HSK-A 63 A = 100
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

Tillbehör

Fräslåsskruv för dorn-Ø 32 mm	309860 32
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
Medbringarring för dorn-Ø 32 mm	309870 32