

Garant**Kombifräsdorn, HSK-A100 kort, Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306110 32
GTIN	4045197289872
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Med RFID / Balluff-Chip-hål. Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med längs- eller krysspår.

leveransinnehåll:

Inklusive passkil, medbringarring och fräslåsskruv nr 309860.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840, fräsåtdragningsskruv för invändig kylning nr 309861.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	32
utkragningslängd A-mått	60 mm
Dorndiameter d ₁	32 mm
Frässpindellängd L ₄	38 mm
Lös medbringarring nr 309870	32
Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	24 mm

Utvändig-Ø D	58 mm
Lös fräslåskruv nr 309860 / 309861	32
Spännhylsa D ₁	32 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

Tillbehör

Fräslåskruv för dorn-Ø 32 mm	309860 32
Medbringarring för dorn-Ø 32 mm	309870 32