



Självcentrerande chuck med grundbackar och hårda överbackar, DIN 702-3, Typ: 250/8



Beställningsdata

Ordernummer	313140 250/8
GTIN	4019208227917
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

- **Mycket hög rundgångs- och repeteringnaggrannhet.**
- **med backsäkring, centrerad fastspänning**
- **Stor genomgång.**
- **Dubbelt så stor noggrannhet som enligt föreskrift i DIN 6386.**
- **Stor spännkraft med litet kraftbehov.**
- **Högre varvtal tack vare säkerhetsspärrlöpare.**
- **Backarna kan snabbt och enkelt vändas eller bytas.**
- **Ytterkontur med stänkvattenkant.**
- **Smörjnippel för smörjning av alla glidytor.**

Fördel:

Överallt där extremt höga spännkrafter, hög rundgångsnoggrannhet och tillförlitlig, permanent repetitionsnoggrannhet krävs.

Användningsdata:

För spindelnosar DIN 702-3. Med pinnskruv och flänsmutter. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnsen utan mellanfläns.

Material:

Helt av stål, helt ythärdade.

leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats med backar, 1 chucknyckel och 1 sats med fästskruvar.

OBS!:

Hål E kan borras upp: Dim. 160 till 45 mm, dim. 200 till 55 mm, dim. 250 till 75 mm, dim. 315 till 102 mm (mot pristillägg).

Teknisk beskrivning

Styrningskonens diameter B	139,719 mm
maximalt varvtal:	4200 min ⁻¹
Typ	250
Sättslag per backS	8 mm
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	8 - 253 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar	99 - 261 mm
antal låsbultar	4
Hållare kort kona	8
Öppning E	62 mm
Storlek på låsbultar	M16
Utvändig Ø A	256 mm
vikt	33 kg
Nyckel invändig fyrkant K	14 mm
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

Tillbehör

Grundbackar, sats, 3 delar,rak tandning För chucktyp 250	313207 250
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 250	313205 250
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 250	313200 250

Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 250	313210 250
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 250	313250 250