



Självcentrerande chuck med odelade vändbara backar, DIN 702-3, Typ: 200/5



Beställningsdata

Ordernummer	313130 200/5
GTIN	4019208227825
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

- Mycket hög rundgångs- och repeter Noggrannhet.
- med backsäkring, centrerad fastspänning
- Stor genomgång.
- Dubbelt så stor noggrannhet som enligt föreskrift i DIN 6386.
- Stor spännkraft med litet kraftbehov.
- Högre varvtal tack vare säkerhetspärröpare.
- Backarna kan snabbt och enkelt vändas eller bytas.
- Ytterkontur med stänkvattenkant.
- Smörjnippel för smörjning av alla glidytor.

Fördel:

Överallt där extremt höga spännkrafter, hög rundgångsnoggrannhet och tillförlitlig, permanent repetitionsnoggrannhet krävs.

Användningsdata:

För spindelnosar DIN 702-3. Med pinnskruv och flänsmutter. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosan utan mellanadapterplatta.

Material:

Helt av stål, helt ythärdade.

leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats med backar, 1 chucknyckel och 1 sats med fästsruvar.

OBS!:

Hål E kan borrar upp: Dim. 160 till 45 mm, dim. 200 till 55 mm, dim. 250 till 75 mm, dim. 315 till 102 mm (mot pristillägg).

Färgkod förtillbehör: Röhm självcentrerande chuck och backar

Utvändig spännvidd med hårda överbackar: 7 - 207 mm

Invändig spännvidd med hårda överbackar: 71 - 214 mm

Sättslag per backS: 6,8 mm

Utvändig Ø A: 206 mm

Öppning E: 52 mm

Styrningskonens diameter B: 82,563 mm

Teknisk beskrivning

Hållare kort kona	5
Utvändig Ø A	206 mm
Öppning E	52 mm
Sättslag per backS	6,8 mm
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	7 - 207 mm
maximalt varvtal:	4600 min ⁻¹
antal låsbultar	4
Storlek på låsbultar	M10
Styrningskonens diameter B	82,563 mm
vikt	16,5 kg
Typ	200
Invändig spännvidd med hårda överbackar	71 - 214 mm
Nyckel invändig fyrkant K	12 mm
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

Tillbehör

Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 200	313250 200
Grundbackar, sats, 3 delar, rak tandning För chucktyp 200	313207 200
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 200	313210 200
Grundbackar, sats, 3 delar, sned tandning För chucktyp 200	313200 200
Grundbackar, sats, 3 delar, sned tandning För chucktyp 200	313205 200