

Garant**Kombifräsdorn, HSK-A 100 A = 100, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 306270 16 |
| GTIN | 4045197290021 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

Med RFID / Balluff-Chip-hål. Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med längs- eller krysspår.

leveransinnehåll:

Inklusive passkil, medbringarring och fräslåsskruv nr 309860.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------|
| Frässpindellängd L ₃ med medbringarring | 17 mm |
| passande specialnyckel nr 309840 | 16 |
| Lös medbringarring nr 309870 | 16 |
| Frässpindellängd L ₄ | 27 mm |
| Dorndiameter d ₁ | 16 mm |
| utkragningslängd A-mått | 100 mm |
| Utvändig-Ø D | 32 mm |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 16 |
| Spännhylsa D ₁ | 16 mm |
| fäste | HSK-A 100 A = 100 |
| Hållare norm | DIN 69882-3 |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Påsticksdorn för fräs |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm | 309840 16 |
| Fräslåsskruv för dorn-Ø 16 mm | 309860 16 |
| Medbringarring för dorn-Ø 16 mm | 309870 16 |