


FAHRION®
PRÄZISION**Precisions-ER-hylschuckar CENTRO P, HSK-A 100 A = 160, Typ CP för ER: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	305960 25
GTIN	2050001703583
Artikelklass	33F

Beskrivning**Utförande:**

- Slipad ytter- och innerkon med Balluffchip-hål.
- Kast och repeternoggrannhet 3 µm vid 3 × D, max. 50 mm.
- Mycket höga spännkrafter tack vare komplett passform hos spänntänger i chucken och belagd spännmutter.
- Vibrationsdämpning via elementet spänntång och chuckens massa.
- Alternativ utan tätning med ER-hylsmutter CP nr 309655 eller med tätat system med ER-spännhylsa CP för tätningsbrickor nr 309665 tillsammans med HP-tätningsbrickor nr 309666–309668 (för IK resp. som smutsfälla!).

Fördel:

Den patenterade optimala passformen hos spännhylsan, dubbelstyringar, trapetsgänga och gldibelagd spännhylsa smälter vid fastspänningen till en stabil enhet och säkrar därmed högsta styvhet och precision.

Användningsdata:

För mycket exakt fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

leveransinnehåll:

Utan hylsmutter och tätningsbrickor.

Specialtillbehör:

Precisions-ER-spänntänger för HP nr 309368–309381 och gängborr nr 309402–309419 (inte Horex). ER-hylsmuttrar CP 309655; 309665. Tätningskivor HP nr 309666–309668. Rullnyckel CP nr 309754; 309756.

OBS!:

- **Chuck CP endast för nominell Ø till axel-Ø tolerans h10.**
- **Används i kombination med Fahrion-spänntänger.**

Bearbetningsstrategi: HSC

Form: A
 spännvidd: 2 - 16 mm
 Utvändig-Ø D: 40 mm

Teknisk beskrivning

spännvidd	2 - 16 mm
Typ CP för ER	25
Utvändig-Ø D	40 mm
Form	A
Serie	Centro P
fäste	HSK-A 100 A = 160
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck	≤ 6 µm
Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309374 3
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 13 mm	309373 13
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309374 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309409 12
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309373 9
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309374 5

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER-spännstångsats HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 430 E	309393
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309409 9
CP-rullnyckel för momentnyckel Typ 25	309756 25
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 14 mm	309373 14
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309413 7
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 12 mm	309373 12
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309374 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309409 10
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 16 mm	309373 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309409 14
ER-spännstångsats HP med tätning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309374 8
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309373 4
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309374 4
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309373 10
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309373 5
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309374 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309413 8
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	309374 15
ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	309375 4
ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309375 8

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309373 2
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	309413 9
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 15 mm	309373 15
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309375 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309409 6
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309374 12
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309374 11
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309373 3
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309374 10
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309373 8
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309375 14
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309375 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	309413 11
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309373 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309413 6
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	309374 13
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309374 14
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309413 12
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309373 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309409 11
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 11 mm	309373 11
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309413 10
	309409 7

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm

CP-tättningsbricka Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 2 mm

309667 2

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm

309409 8

ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm

309375 10

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm

309374 9

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm

309413 14

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm

309409 16

CP-rullnyckel Typ 25

309754 25