

Garant**Kombifräsdorn, HSK-F 63 kort, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306121 16
GTIN	4045197587756
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Med RFID / Balluff-Chip-hål. Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med längs- eller krysspår.

leveransinnehåll:

Inklusive passkil, medbringarring och fräslåsskruv nr 309860.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840, fräsåtdragningskruv för invändig kylning nr 309861.

OBS!:

Utan gänga för kylvätskerör.

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	17 mm
utkragningslängd A-mått	60 mm
passande specialnyckel nr 309840	16
Lös medbringarring nr 309870	16
Dorndiameter d ₁	16 mm
Frässpindellängd L ₄	27 mm

Utvändig-Ø D	32 mm
Lös fräslåskruv nr 309860 / 309861	16
Spännhylsa D ₁	16 mm
fäste	HSK-F 63 kort
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	F
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16
Fräslåskruv för dorn-Ø 16 mm	309860 16
Medbringarring för dorn-Ø 16 mm	309870 16