



Självcentrerande chuck med grundbackar och hårda överbackar, DIN 702-3, Typ: 315/8



Beställningsdata

Ordernummer	313140 315/8
GTIN	4019208227931
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

- **Mycket hög rundgångs- och repeteringnaggrannhet.**
- **med backsäkring, centrerad fastspänning**
- **Stor genomgång.**
- **Dubbelt så stor noggrannhet som enligt föreskrift i DIN 6386.**
- **Stor spännkraft med litet kraftbehov.**
- **Högre varvtal tack vare säkerhetsspärrlöpare.**
- **Backarna kan snabbt och enkelt vändas eller bytas.**
- **Ytterkontur med stänkvattenkant.**
- **Smörjnippel för smörjning av alla glidytor.**

Fördel:

Överallt där extremt höga spännkrafter, hög rundgångsnoggrannhet och tillförlitlig, permanent repetitionsnoggrannhet krävs.

Användningsdata:

För spindelnsor DIN 702-3. Med pinnskruv och flänsmutter. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnsen utan mellanfläns.

Material:

Helt av stål, helt ythärdade.

leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats med backar, 1 chucknyckel och 1 sats med fästskruvar.

OBS!:

Hål E kan borras upp: Dim. 160 till 45 mm, dim. 200 till 55 mm, dim. 250 till 75 mm, dim. 315 till 102 mm (mot pristillägg).

Teknisk beskrivning

vikt	60 kg
Styrningskonens diameter B	139,719 mm
Hållare kort kona	8
Storlek på låsbultar	M16
maximalt varvtal:	3300 min ⁻¹
antal låsbultar	4
Öppning E	87 mm
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	12 - 323 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar	102 - 319 mm
Sättslag per backS	10,2 mm
Utvändig Ø A	322 mm
Typ	315
Nyckel invändig fyrkant K	17 mm
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

Tillbehör

Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 315	313200 315
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 315	313250 315
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 315	313205 315

Grundbackar, sats, 3 delar,rak tandning För chucktyp 315	313207 315
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 315	313210 315