

Garant**Kombifräsdorn, HSK-A 63 A = 160, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 306170 27 |
| GTIN | 4045197289940 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

Med RFID / Balluff-Chip-hål. Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med längs- eller krysspår.

leveransinnehåll:

Inklusive passkil, medbringarring och fräslåsskruv nr 309860.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------|
| Dorndiameter d ₁ | 27 mm |
| Frässpindellängd L ₃ med medbringarring | 21 mm |
| utkragningslängd A-mått | 160 mm |
| Lös medbringarring nr 309870 | 27 |
| passande specialnyckel nr 309840 | 27 |
| Frässpindellängd L ₄ | 33 mm |
| Utvändig-Ø D | 48 mm |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 |
| Spännhylsa D ₁ | 27 mm |
| fäste | HSK-A 63 A = 160 |
| Hållare norm | DIN 69882-3 |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Påsticksdorn för fräs |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Fräslåsskruv för dorn-Ø 27 mm | 309860 27 |
| Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm | 309840 27 |
| Medbringarring för dorn-Ø 27 mm | 309870 27 |