

Garant
Ändfräsdorn, HSK-A 63 A = 160, Dorndiameter d₁: 16 mm

Beställningsdata

Ordernummer	306570 16
GTIN	4045197290243
Artikelklass	31A

Beskrivning
Utförande:

- Spänn-Ø 40 med 4 gänghål för fasthållning av fräskropp enligt DIN 2079.
- Med Balluffchip-hål.
- Större kragdiameter.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

Utvändig-Ø D: 38 mm

Frässpindellängd L₄: 17 mm

Lös fräslåsskruv nr 309860: 16

Teknisk beskrivning

Lös fräslåsskruv nr 309860	16
passande specialnyckel nr 309840	16
Dorndiameter d ₁	16 mm
Frässpindellängd L ₄	17 mm

Utvändig-Ø D	38 mm
fäste	HSK-A 63 A = 160
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16
Fräslåsskruv för dorn-Ø 16 mm	309860 16