

Garant**Kombifräsdorn, HSK-A 63 A = 160, Dorndiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306170 40
GTIN	4045197289964
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Med RFID / Balluff-Chip-hål. Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med längs- eller krysspår.

leveransinnehåll:

Inklusive passkil, medbringarring och fräslåsskruv nr 309860.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	27 mm
passande specialnyckel nr 309840	40
Lös medbringarring nr 309870	40
Frässpindellängd L ₄	41 mm
utkragningenslängd A-mått	160 mm
Dorndiameter d ₁	40 mm
Utvändig-Ø D	70 mm

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	40
Spännhylsa D ₁	40 mm
fäste	HSK-A 63 A = 160
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

Tillbehör

Medbringarring för dorn-Ø 40 mm	309870 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 40 mm	309860 40
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40