

**Garant****Kombifräsdorn, HSK-A 100 A = 100, Dorndiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306270 40
GTIN	4045197290069
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Med RFID / Balluff-Chip-hål. Bearbetade HSK-funktionsytor.

**Användningsdata:**

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med längs- eller krysspår.

**leveransinnehåll:**

Inklusive passkil, medbringarring och fräslåsskruv nr 309860.

**Specialtillbehör:**

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

**OBS!:**

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

**Teknisk beskrivning**

Frässpindellängd L <sub>3</sub> med medbringarring	27 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	41 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	40 mm
Lös medbringarring nr 309870	40
passande specialnyckel nr 309840	40
Utvändig-Ø D	70 mm

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	40
Spännhylsa D <sub>1</sub>	40 mm
fäste	HSK-A 100 A = 100
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

## Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 40 mm	309860 40
Medbringarring för dorn-Ø 40 mm	309870 40