

Garant**Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-F 63 kort, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306531 27
GTIN	4045197587824
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Spänn diameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Förstorad midjeanligningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840, fräsåtdragningsskruv för invändig kylning nr 309861.

OBS!:

Utan gänga för kylvätskerör.

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	21 mm
utkragningenslängd A-mått	55 mm
passande specialnyckel nr 309840	27
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	27

Dorndiameter d_1	27 mm
Utvändig- \emptyset D	58 mm
Spännhylsa D_1	27 mm
fäste	HSK-F 63 kort
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	F
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 μ m
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Specialnyckel för dorn- \emptyset 27 mm	309840 27
Fräslåsskruv för dorn- \emptyset 27 mm	309860 27