

Garant**Ändfräsdorn, HSK-A 63 kort, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306510 27
GTIN	4045197290144
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Spänn diameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Förstorad midjeanliggningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	21 mm
Dorndiameter d ₁	27 mm
passande specialnyckel nr 309840	27
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	27
utkragningslängd A-mått	60 mm
Utvändig-Ø D	60 mm

Spännhylsa D ₁	27 mm
fäste	HSK-A 63 kort
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/306510-27>