

**Kombifräsdorn, HSK-A 100 kort, Dorndiameter d1: 16 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306250 16
GTIN	4045197289971
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Med Balluffchip-hål. Bearbetade HSK-funktionsytor.

**Användningsdata:**

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med längs- eller krysspår.

**leveransinnehåll:**

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

Hållare norm: DIN 69893

Hållare norm: ISO 12164-1

Hållare norm: DIN 69893

Form: A

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min<sup>-1</sup>

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6 µm

utkagningslängd A-mått: 60 mm

Utvändig-Ø D: 32 mm

Frässpindellängd L<sub>3</sub> med medbringarring: 17 mm

Frässpindellängd L<sub>4</sub>: 27 mm

Lös låsskruv 309860: 16

Lös medbringarring 309870: 16

**Teknisk beskrivning**

Lös låsskruv 309860	16
---------------------	----

Frässpindellängd L <sub>4</sub>	27 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	16 mm
Lös medbringarring 309870	16
utkragningslängd A-mått	60 mm
Passande specialnyckel 309840	16
Frässpindellängd L <sub>3</sub> med medbringarring	17 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
fäste	HSK-A 100 kort
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC

## Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16
Medbringarring för dorn-Ø 16 mm	309870 16
Fräslåsskruv för dorn-Ø 16 mm	309860 16